

Link do produktu: <https://dobrehaki.pl/hak-holowniczy-vw-sharan-ii-2012-p-10654.html>

## Hak holowniczy VW Sharan II 2012-

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Cena brutto      | <b>731 zł</b>                |
| Dostępność       | <b>Aktualnie niedostępny</b> |
| Numer katalogowy | <b>V-156-2</b>               |
| Kod producenta   | <b>V-156</b>                 |
| Kod EAN          | <b>5907615825750</b>         |
| Producent        | <b>STEINHOF</b>              |
| System kuli      | <b>odkręcany</b>             |
| Max. uciąż [kg]  | <b>2500</b>                  |
| Homologacja      | <b>tak</b>                   |

### Opis produktu

#### Hak holowniczy VW Sharan II 06.2012-

Schemat konstrukcji haka holowniczego:

Cenisz sobie niezawodność i bezpieczeństwo? Chcesz rozszerzyć możliwości transportowe w VW Sharan II? Wybierz Hak holowniczy Steinhof V-156 z kulą odkręcaną zaprojektowany specjalnie do VW Sharan II. Kupując ten hak masz okazję wesprzeć polską gospodarkę. Więcej informacji na temat fabryki haków holowniczych Steinhof znajdziesz w zakładce **O Producentcie**: zarówno opis jak i ciekawe video.

System kuli haka V-156 to odkręcana kula typu łabędzia szyja, którą można łatwo zdemontować za pomocą dwóch śrub poprzecznych. Zgodnie z wytycznymi producenta samochodu **maksymalna masa holowanej przyczepy** dla haka V-156 to 2500 kg, a **nacisk pionowy na kulę haka** to 100 kg. Montaż haka holowniczego Steinhof V-156 wymaga demontażu zderzaka. Podcięcie zderzaka w VW Sharan II nie musi być wykonane. Wraz z hakiem otrzymasz szczegółową instrukcję montażu.

**Homologacja europejska haka** znajduje się na tabliczce znamionowej. Hak V-156 idealnie sprawdza się do holowania przyczep oraz do przewozu rowerów na bagażniku montowanym na kuli haka (sprawdź kategorię produktów: Bagażniki Rowerowe na Hak). Do montażu haka należy koniecznie dokupić **wiązkę elektryczną haka**. Dopasowane warianty wiązek znajdują się w zakładce **Akcesoria**. Wybór wiązki zależy od tego, czy **hak holowniczy Renault Captur od 05.2013** będzie używany do holowania przyczep lekkich (7-pin), ciężkich i kempingowych (13-pin) czy też transportu rowerów (13-pin).

### Dane techniczne:

Producent

STEINHOF

Numer katalogowy

V-156

---

Zastosowanie haka

VW Sharan II

System kuli haka

odkręcana (łabędzia szyja)

Maksymalna masa przyczepy

2500 kg

Nacisk pionowy na kulę

100 kg

Siła D

12.5 kN

Demontaż zderzaka

tak

Podcięcie zderzaka

nie

Masa haka

19.63 kg

Homologacja europejska

E20

Orientacyjny czas montażu

3.0 h

Instrukcja montażu

[Zobacz tutaj](#) lub w zakładce Do Pobrania

Sugerowana wiązka 7-pin

736940

---

Sugerowana wiązka 13-pin

748840

**Hak holowniczy od szanowanego na rynku europejskim polskiego producenta - marki STEINHOF - zaprojektowany do VW Sharan II będzie Ci służył przez długie lata. Zamów teraz!**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Typ produktu:** Tylko hak

O producencie



Haki holownicze Steinhof znajdziesz w sklepie DobreHaki.pl z wysyłką kurierem do domu lub do mechanika. Po lewej stronie znajduje się **wyszukiwarka haków holowniczych** po marce i modelu samochodu, wybierz więc swoje auto i przejdź do kompatybilnych produktów. Do wszystkich haków Steinhof należy wybrać **wiązkę elektryczną haka**, czasem musi to być wiązka haka z modułem elektronicznym, ta informacja znajduje się na stronie każdego haka w zakładce Akcesoria. Większość haków Steinhof posiada homologację europejską, która jest gwarancją jakości haka i tego, że hak będzie montowany w fabryczne otwory przewidziane w danym modelu samochodu. Tutaj znajduje się [katalog haków holowniczych](#). Haki holownicze Steinhof powstają ze specjalnie wyselekcjonowanych surowców, posiadają odpowiednie homologacje, które są gwarancją ich wytrzymałości oraz potwierdzeniem, że do klienta trafia wyłącznie hak holowniczy najwyższej jakości. Oferujemy zaczepy samochodowe dostosowane do samochodów osobowych oraz dostawczych. Gwarantujemy, że haki zanim trafią do sprzedaży rynkowej są uprzednio poddawane około 50-godzinny testom zmęczeniowym przeprowadzanym w wewnętrznym laboratorium. Badanie polega na sprawdzeniu ich wytrzymałości przy 2 mln cykli pod danym obciążeniem, ma ono na celu zapewnienie stałej, wysokiej i powtarzalnej jakości dla produkcji seryjnej.